

**Garant****Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094101 9
GTIN	4062406128890
Artikelklasse	01H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT** – lashandschoen van volnerf geitenleder in een markant GARANT-design.

Hoogwaardige afwerking en anatomische pasvorm voor een maximaal gevoel van de vingers voor het hanteren van de anode tijdens het lassen, met tegelijkertijd een goede bescherming.

De binnenzijde van de manchet is bekleed met linnen voor een hoog draagcomfort en een hoge absorptie van transpiratie. Zeer geschikt voor WIG-lasmethode.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	9
Handschoentype	Lashandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4

Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	350 mm
Dikte	0,8
Dragermateriaal	Geitenleder
Coatingvariant	geen coating
Gewicht	157 g
Materiaal	Volnerf geitenleder
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	wit / bruin
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen