

**Garant****Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094116 10
GTIN	4062406129835
Artikelklasse	01H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT** – lashandschoen van rundsplitleder met markant GARANT-design. Hoogwaardige afwerking met volledig polyestervrije naden en een anatomische pasvorm voor een goed tastvermogen tijdens het lassen. De binnenzijde van de manchet is bekleed met linnen voor een hoog draagcomfort en een hoge absorptie van transpiratie. Zeer geschikt voor MIG-/MAG-lasmethode.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoentype	Lashandschoenen
Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4

Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	350 mm
Dikte	0,8
Dragermateriaal	Rundsplitleder
Coatingvariant	geen coating
Gewicht	230 g
Materiaal	Rundsplitleder
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Type A
Lasmethode	MIG/MAG
Kleur	wit / bruin
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen