

ejendals

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 126A, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094123 10
GTIN	7340118312255
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 126A. Ongevoerde lashandschoenen met **voortreffelijk tastgevoel** (gevoel in vingertoppen 5 volgens EN 420) en uitstekende pasvorm. Versterkte wijsvinger en met Kevlar®-vezels versterkte naden voor gebruik in zware werkomgevingen. Bestand tegen 100 °C contacthitte.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Lashandschoenen
Handschoenmaat	10
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Lengte	310 mm
Dragermateriaal	Volnerf geitenleder
Coatingvariant	geen coating
Inhoud	12
Materiaal	Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	geel / wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen