



## Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: PEN



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**COLOUR MATCH.** Speciale led met hoge CRI-waarde voor **perfecte kleurweergave** en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen.

**Glazen lens verwisselbaar** en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging. **MATCHPEN.** Kleine draagbare lichtpen met focusfunctie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting tussen 10° en 70°. Ideaal voor het herkennen van krassen en slijpsporen bij kwaliteitscontroles.

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 2 × AAA-batterij.

### Technische beschrijving

Lichtkleur	reële kleur
Aantal inbegrepen batterijen	2
Lichtstroom	100 lm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Micro, AAA
Totale breedte	16 mm
Brandduur	2 h
IP-klasse	IP 54

CRI-waarde	95
Totale lengte	150 mm
Gewicht	60 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	MINI
Producttype	Werklamp

---

## Accessoires

Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3