

**HOLEX****ESD-handschoenen gecoat, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 094223 9      |
| GTIN          | 4062406130190 |
| Artikelklasse | 02H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor **bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)**. Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.

Gecoat voor een goede grip en hoge slijtvastheid.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

**Technische beschrijving**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Handschoentype              | Elektricienshandschoenen    |
| Handschoenmaat              | 9                           |
| Beschermingscategorie       | Categorie II                |
| Handschoeneigenschap        | Geschikt voor touchscreens  |
| Breitechnologie             | 13G                         |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD                     |
| Toepassing                  | meerdere keren te gebruiken |
| EN 388                      | 2131X                       |
| Dragermateriaal             | Polyester, carbon           |
| Coating                     | PU                          |
| Coatingvariant              | Handpalm                    |
| Toepassingsgebied           | Precisie                    |
| Kleur                       | wit / lichtgrijs            |
| Producttype                 | ESD-handschoenen            |