

**Soldeerstation, Fabrikantnummer: PICO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082301 PICO
GTIN	
Artikelklasse	04K

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie). Eenvoudig bedieningsconcept bij i-CON PICO, voor beginners. Universeel gebruik. Zeer klein opstelvlak en slimme functies, instelbaar via een micro-SD-kaart.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	PICO
Verwarmingsvermogen	80 W
Opwarmtijd tot 280 °C	ca. 9 s
Opwarmingsvermogen	230 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	150 - 450 °C
Gewicht soldeerbout zonder kabel	30 g
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Soldeerstation

Accessoires

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF16	082401 CDLF16
Desoldeerpomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent PDLF10	082401 PDLF10
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF12	082401 CDLF12
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF24	082401 CDLF24
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF32	082401 CDLF32
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent PDLF07	082401 PDLF07
Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082365 1