

**Soldeerstation, Fabrikantnummer: NANO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082301 NANO
GTIN	4003008088076
Artikelklasse	04K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie). Antistatisch microprocessorgeremd soldeerstation i-CON NANO met hoge soldeercapaciteit dankzij een efficiënt hoogrendement-verwarmingselement. Voor elke soldeertaak zijn soldeerpunten met de ideale puntgeometrie beschikbaar.

**Toepassing:**

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

**Technische beschrijving**

Opwarmingsvermogen	230 W
Opwarmtijd tot 280 °C	ca. 9 s
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	150 - 450 °C
Fabrikantnummer	NANO
Gewicht soldeerbout zonder kabel	30 g
Verwarmingsvermogen	80 W
Energievoorziening	Netvoeding
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD

Producttype

Soldeerstation

**Accessoires**

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF32	082401 CDLF32
--	---------------

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF16	082401 CDLF16
--	---------------

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF12	082401 CDLF12
--	---------------

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
--	------------

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082365 1
--	----------

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent PDLF10	082401 PDLF10
--	---------------

Desoldeer pomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
---	--------

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent PDLF07	082401 PDLF07
--	---------------

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF24	082401 CDLF24
--	---------------