

HEDI

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 25B2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081138 25B2
GTIN	
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met **oververhittingsbeveiliging**.

- **400 V CEE-ingangstekker 16 A.**
- **400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.**
- **Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.**
- **Draaddoorsnede 2,5 mm.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Met 250 V contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ. Draaddoorsnede 2,5 mm.**

Gepantserde PU-kabel Plus.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Type	25B2
Aantal contactdozen 400 V/16 A	1
Netspanning	400 V
Kabellengte	25 m
Aantal contactdozen 230 V	2
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelopbouw	5G2,5
Materiaal kabel	Pantserkabel
Nominaal vermogen afgerold	5500 (16 A) W
IP-klasse	IP 44
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabelhaspel