

**Werkbank met 3 lades en 2 vleugeldeuren, Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 929560 2000   |
| GTIN          | 4062406130053 |
| Artikelklasse | 92W           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
- Onderbouw - gelast plaatstaal.
- Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
- Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
- Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (midden): 180; 180; 180

Deurhoogte (links) mm: 540

Deurhoogte (rechts): 540

**Accessoires:**

Voor bijpassend legbord zie nr. 929581.

**Kleur:**

Romp RAL 7035 lichtgrijs, voorzijde antraciet RAL 7016, **met poedercoating, legborden en aflegborden verzinkt.**

**Opmerking:**

Andere mogelijke fronten: lichtgrijs, RAL 7035, signaalblauw, RAL 5005. Niet met andere kleur leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Deurhoogte (rechts) | 540 mm |
|---------------------|--------|

|  |   |
|--|---|
| Onderbouw breedte  | 1775 mm                                 |
| Hoogte   | 850 mm                                  |
| Werkblad lengte  | 2000 mm                                 |
| Aantal lades   | 3                                       |
| Deurhoogte (links)   | 540 mm                                  |
| Werkblad dikte   | 40 mm                                   |
| Gewicht  | 117 kg                                  |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 900 kg                                  |
| Onderbouw diepte   | 630 mm                                  |
| Materiaal werkblad   | Beuken multiplex                        |
| Werkblad diepte  | 700 mm                                  |
| Oppervlak werkblad   | kleurloos gelakt                        |
| Werkbank centraal afsluitbaar  | ja                                      |
| Lades nuttige breedte  | 490 mm                                  |
| Seriewerkbank  | nee – oversteeklengte werkblad te groot |
| Lades nuttige diepte   | 520 mm                                  |
| Materiaaldikte   | 1,5 mm                                  |
| Werkbank hoogte  | 850 mm                                  |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 100 kg                                  |
| Bladdikte  | 40 mm                                   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 90 %                                    |
| Deuropeningshoek   | 180 graden                              |
| Nivellering  | 20 mm                                   |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis                   |
| Kleuren  | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005            |
| Producttype  | Werkbank                                |

## Accessoires

Slothuls 225-010-9 zonder cilinderhuis

914202