

**Werkbank met 2 lades en 3 vleugeldeuren, Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929550 2000
GTIN	4062406130046
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
- Onderbouw - gelast plaatstaal.
- Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
- Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
- Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 180
Lades met fronthoogte (rechts) mm: 180
Deurhoogte (links) mm: 360
Deurhoogte (midden) mm: 540
Deurhoogte (rechts) mm: 360

Accessoires:

Voor bijpassend legbord zie nr. 929581.

Kleur:

Romp RAL 7035 lichtgrijs, voorzijde antraciet RAL 7016, **met poedercoating, legborden en aflegborden verzinkt.**

Opmerking:

Andere mogelijke fronten: lichtgrijs, RAL 7035, signaalblauw, RAL 5005. Niet met andere kleur leverbaar.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	40 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Lades nuttige diepte	520 mm
Deurhoogte (rechts)	360 mm
Onderbouw breedte	1775 mm
Hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	900 kg
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Gewicht	113 kg
Onderbouw diepte	630 mm
Seriewerkbank	nee – oversteeklengte werkblad te groot
Werkbank centraal afsluitbaar	ja
Deurhoogte (links)	360 mm
Aantal lades	2
Werkblad diepte	700 mm
Lades nuttige breedte	490 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	100 kg
Bladdikte	40 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	90 %
Deuropeningshoek	180 graden
Nivellering	20 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slothuls 225-010-9 zonder cilinderhuis

914202