

**Werkbank met 3 lades en 1 vleugel deur, Bladlengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929540 2000
GTIN	4062406130039
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
- Onderbouw - gelast plaatstaal.
- Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
- Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
- Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 180; 180; 180

Deurhoogte (rechts) mm: 540

Accessoires:

Voor bijpassend legbord zie nr. 929581.

Kleur:

Romp RAL 7035 lichtgrijs, voorzijde antraciet RAL 7016, met poedercoating, legborden en aflegborden verzinkt.

Opmerking:

Andere mogelijke fronten: lichtgrijs, RAL 7035, signaalblauw, RAL 5005. Niet met andere kleur leverbaar.

Technische beschrijving

Werkbank centraal afsluitbaar	ja
Gewicht	113 kg

Deurhoogte (rechts)	540 mm
Hoogte	850 mm
Seriewerkbank	nee – oversteeklengte werkblad te groot
Werkblad lengte	2000 mm
Aantal lades	3
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	900 kg
Lades nuttige breedte	490 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Werkblad diepte	700 mm
Onderbouw diepte	630 mm
Werkblad dikte	40 mm
Lades nuttige diepte	520 mm
Onderbouw breedte	1775 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	100 kg
Bladdikte	40 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	90 %
Deuropeningshoek	180 graden
Nivellering	20 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slothuls 225-010-9 zonder cilinderhuis

914202