

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 882, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094366 11
GTIN	7392626040236
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 882. Synthetische handschoen met volledige nitrilschuimlaag en goede grip. Dankzij de smalle pasvorm en een uitstekend gevoel in de vingertoppen is de handschoen uitstekend geschikt voor fijnmechanische toepassingen in **vochtige of met olie besmeurde omgeving**.

Contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12

EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart
Breitechnologie	15G
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen