



## Binnenschroefmaat MicroGauge, Meetbereik: 6,15-10,35mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428670 6,15-10,35
GTIN	5051102239565
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### **Uitvoering:**

2-Punts-boringsmeetsysteem voor uiterst nauwkeurige meting van boringen tussen 0,95– 10,35 mm. Het compacte formaat en lage gewicht (vergelijkbaar met een balpen) maken het meten bij kleine precisieonderdelen eenvoudiger. Hardverchromde, bolle meetcontacten. Duidelijke LCD-weergave met omschakelbare resolutie tot 0,0005 mm. Gegevensuitgang via RS232- of USB-proximity. Stofdicht en bestand tegen waterstralen (IP65).

#### **Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### **Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 357, instellingen met UKAS-kalibratiecertificaten.

#### **Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948

#### **Opmerking:**

Als los apparaat of in een set, diepteaanlagen op aanvraag leverbaar. Door gebruik van een extra adapter kunnen Diatest-tasters worden aangesloten.

### Technische beschrijving

Meetbereik	6,15 - 10,35 mm
Meetbereik meetkoppen	6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm
Aantal meetkoppen	8
Reproduceerbaarheid	0,001 mm
Lineariteit	Ø 1,0 – 1,55: maximaal 2% van de meetweg; ten minste 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximaal 1% van de meetweg; ten minste 0,001 mm
Aantal instelringen	8
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
IP-klasse	IP 65
Norm	DIN 863
Aflezingsomwisselbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	2-punts binnenschroefmaat