



## Momentsleutel met schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 3Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	655500 3
GTIN	4562135127121
Artikelklasse	66F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchromd met vast aandrijfvierkant voor doppen.

**Maateenheid:** Nm.

**Functie:**

Aflesen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Aansluitingsvorm	vast
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aflezing omschakelbaar	Nm
Kophoogte h	63 mm
Totale lengte L	205 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L <sub>3</sub> ]	170 mm
Draaimomentbereik	0,3 - 3 Nm
Kalibratie	O3
Norm	DIN EN ISO 6789
Weergave	analoog
Meettechniek	mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Kopbreedte b	37 mm
maximaal draaimoment	3 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gewicht	330 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Meetmethode	Draaimoment
Gegevens rapporteerbaar	nee
Testrapport	Testrapport van de producent
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,05 Nm
Feedback	weergevend
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	ja
Producttype	Momentsleutel

---

## Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken  
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2