



Accu-boorschroefmachine, Type: M18FDD2-5



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18FDD2-5
GTIN	4058546222123
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines

krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur.

Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.

Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Topmodel FUEL™ met **borstelloze POWERSTATE™-motor** voor het hoogste rendement. **Zeer geringe slijtage** en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot **2 x langere draaitijden** mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). **REDLINK PLUS™-elektronica** – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

Voordeel:

Nieuw ontwikkelde boorhouder.

Levering:

Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.

Inclusief 2x Red-Li-ion-accu's, lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073815 en nr. 073840 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Fabrikantnummer: M18FDD2-502X

Motortype: Borstelloze motor

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 5 Ah

Accuspanning: 18 V

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	89 mm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Maximaal draaimoment hard	135 Nm
Motortype	Borstelloze motor
Accucapaciteit	5 Ah
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gewicht	2,1 kg
Fabrikantnummer	M18FDD2-502X
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 550 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal

Producttype

Boorschroefmachine

Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype, accuspanning MB18 V

073816 MB18

Accustarterset High Output™ Type M18HNRG55

073830 M18HNRG55

Acculader Type M1218FC

073840 M1218FC

Haakse schroefadapter Type OSD2

073920 OSD2

Li-ion-accu High Output™ Accutype, accuspanning MHB55 V

073809 MHB55

Haakse schroefadapter Type WB1

073920 WB1

Acculader Type M1218C

073840 M1218C