

Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,0001 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434656 25
GTIN	4059192061661
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. **absoluut-functie:** Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren. **Factor instelbaar** met weergave op display. Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Weergave 280° draaibaar.

Dynamische meetfuncties (MAX / MIN): Voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Aflezing omschakelbaar	0,00001 inch
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
dikte van de behuizing	35 mm
Meetkracht	0,65 – 1,15 N
Aantal inbegrepen batterijen	1
Behuizing-Ø	58 mm
Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 42
Aflezing omschakelbaar	0,0001 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0024 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

023010 100

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal
0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001
Maximaal meetbereik 30 mm

023000 30

Accessoires

Aansluitkabels simplex met gegevenstoets Type USB2

498940 USB2

Aansluitkabels simplex met gegevenstoets Type R2

498940 R2

Aansluitkabels simplex met gegevenstoets Type D2

498940 D2