

 Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,0001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.**absoluut-functie:** Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren. **Factor instelbaar** met weergave op display. Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Weergave 280° draaibaar.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	35 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0001 mm
Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 42
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Behuizing-Ø	58 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00001 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0018 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
--	-------------

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal
0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm

023010 12,5

Accessoires

Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type R2

498940 R2

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450

081560 CR2450

Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type D2

498940 D2

Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type USB2

498940 USB2