

**Digitale meetklok aflezing 0,0001 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434655 25
GTIN	4059192061685
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. **absoluut-functie:** Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren. **Factor instelbaar** met weergave op display. Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Weergave 280° draaibaar.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 42
Kalibratie	C1
dikte van de behuizing	35 mm
Opspanslacht-Ø h6	8 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aflezingsomschakelaar	0,0001 inch
Meetbereik	0 - 25 mm
Aflezingsomschakelaar	0,0001 mm
Meetkracht	0,65 – 1,15 N
Behuizing-Ø	58 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0024 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
--	-----------

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal
0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm

023010 100

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2

498940 R2

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2

498940 D2

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2

498940 USB2

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450

081560 CR2450