

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M84X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M84X1,5
GTIN	4062406130718
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 28 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 83,5 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 2184
Draaddiepte	126 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	84 mm

Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-Ø D _s	50 mm
Kerngat-Ø	83,5 mm
Draadsoort	M
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	8
Draadafmeting	M84×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap