



Led-accuwerklamp, Type: MINI-PRO



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. Nieuwe generatie van de uitvoering **MINI-MAG**, zeer sterke spotlight en hoofdverlichting, met weergave van laadtoestand voor.

Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, **homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.**

Traploos dimbaar.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtbron	Led-module
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	1,2 Ah

Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	20 - 200 lm
Accuspanning	3,7 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Brandduur	2 - 20 h
Totale lengte	202 mm
IP-klasse	IP 54
Totale breedte	40 mm
Gewicht	143 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	MINIMAG PRO
Producttype	Werklamp

Accessoires

Li-ion-accu Accucapaciteit 1200 mAh	081431 1200
-------------------------------------	-------------