



Led-accuwerklamp, Type: MAG-PRO



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. Nieuwe generatie van de uitvoering **MAG3** met zeer hoge lichtopbrengst, zeer sterke spotlight en hoofdverlichting, met weergave van laadtoestand voor.

Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, **homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.**

Traploos dimbaar.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	2,6 Ah

Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom	60 - 600 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Accuspanning	3,7 V
Lichtbron	Led-module
IP-klasse	IP 54
Totale breedte	70 mm
Brandduur	1,5 - 15 h
Totale lengte	270 mm
Gewicht	312 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	MAG-PRO
Producttype	Werklamp