



Led Area-oppervlakverlichting, 230 V, Wattage: 65W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081267 65
GTIN	5708997356371
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing. Hoogrendement-360°-werklamp met randaarde-contactdoos. Lamp kan aan een sterke haak overal worden opgehangen of direct op de werkbank worden opgesteld.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Driepootstatief nr. 081252 maat 1,35-3.

Technische beschrijving

Lichtbron	LED-lamp
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom	6000 lm
Wattage	65 W
Uitstraalhoek instelbaar	360 graden

Gewicht	3500 g
Lichtkleur	6000 K
IP-klasse	IP 54
Nominale spanning	220 - 240 V
Totale lengte	305 mm
Totale breedte	199 mm
Totale hoogte	199 mm
Aansluitkabel lengte	5 m
ATEX-zone	geen
Productnaamattribuut	230 V
Producttype	Oppervlakverlichting