

Garant**Handschoenen, paar Cut B, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094405 10
GTIN	4062406131227
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle bestanddelen, zowel het dragermateriaal als de coating, zijn **vrij van siliconen** (getest door het Fraunhofer instituut). Daarom uitermate geschikt voor toepassingsgebieden in de auto-industrie of spuitbedrijven.

Siliconenvrije, snijbestendige handschoenen met zeer goede pasvorm en licht gewicht.

Door de goede beweging van de vingers zeer geschikt voor de precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Speciaal garen met spandex, **18-gauge breitechologie** en sterke polyurethaancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen

Handschoenmaat	10
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	LABS-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
EN 388	4X42B
Dragermateriaal	Nylon / speciaal garen / Spandex
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	180 mm
Kleur	grijs / oranje
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Universele handschoenen