

**PRYOR****Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 – 9, Letterhoogte: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085405 3
GTIN	5022044000186
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Normaal schrift**; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Toepassing:**

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtdikte	6,35
--------------	------

Dieptebe grenzing	ja
totale lengte	63,5 mm
Letterhoogte	3 mm
Producttype	Handslagstempel

## Accessoires

Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/3	085411 3/3
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/9	085411 3/9
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/0	085411 3/0
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/7	085411 3/7
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/6	085411 3/6
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/5	085411 3/5
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/2	085411 3/2
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/1	085411 3/1
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/4	085411 3/4
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 3/8	085411 3/8