




## Momentschroevendraaier volledig geïsoleerd, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659953 4
GTIN	4013288206398
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ergonomisch gevormde meercomponenten-dwarsgreep voor een optimale krachtoverbrenging. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**. Maat en draaimoment zijn in de handgreep geslagen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar.

**Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.** Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### T.b.v.:

Binnenzeskantbouten.

### Technische beschrijving

Meetmethode	Draaimoment
Ingesteld draaimoment	500 cNm
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Serie	400 i VDE

Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
maximaal draaimoment	4 cNm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppelend
Ingesteld draaimoment	5 Nm
Gewicht	122 g
Meettechniek	mechanisch
Totale lengte L	141 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meslengte	93 mm
Gegevens rapporteerbaar	nee
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
Fabrikantnummer	400 i Hex
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier