




Momentschroevendraaier volledig geïsoleerd, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	659953 5
GTIN	4013288206114
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde meercomponenten-dwarsgreep voor een optimale krachtoverbrenging. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**. Maat en draaimoment zijn in de handgreep geslagen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk**. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

T.b.v.:

Binnenzeskantbouten.

Technische beschrijving

Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	141 mm
Serie	400 i VDE
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld

Feedback	ontkoppelend
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Ingesteld draaimoment	500 cNm
Meettechniek	mechanisch
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Ingesteld draaimoment	5 Nm
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Gewicht	122 g
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meslengte	93 mm
Aflezing omschakelbaar	Nm
maximaal draaimoment	5 cNm
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
Fabrikantnummer	400 i Hex
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier