



UV-werklamp met accu, Type: UV-LIGHT



Bestelgegevens

Bestelnummer	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

UV CURING. Speciale led-lampen voor snelle uitharding bij gebruik van grondverf, plamuurmiddel, lak en lijm die geschikt zijn voor UV-uitharding. Flexibele accu-led-handlamp voor UV-uitharding van kleine en middelgrote vlakken. Uithardvlak Ø 10 cm. Incl. laadstation, Li-ion-accu (2,6 Ah).

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 2,5$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,7 V
IP-klasse	IP 30
Brandduur	1,5 h
Accucapaciteit	2,6 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1

Accutype	Lithium-ion
Totale lengte	190 mm
Golflengte van de UV-straling	390 nm
Energievoorziening	Accuvoeding
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp