



UV-werklamp met accu, Type: NOVA-UV



Bestelgegevens

Bestelnummer	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

UV CURING. Speciale led-lampen voor snelle uitharding bij gebruik van grondverf, plamuurmiddel, lak en lijm die geschikt zijn voor UV-uitharding. Accustraler voor UV-uitharding van grote vlakken. Uithardvlak Ø 25 cm. Incl. lader, Li-ion-accu (5,4 Ah), ingebouwde powerbank met USB-bus.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 2,5$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 30
Accucapaciteit	5,4 Ah
Brandduur	1,5 h
Accuspanning	3,7 V
Fabrikantnummer	NOVA-UV

Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	163 mm
Golflengte van de UV-straling	390 - 400 nm
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp