

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 8805 Infinity, Handschoenmaat: 10



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094561 10
GTIN	7340118319308
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch vormgegeven snijbestendige handschoenen met **18-gauge breitechnologie** voor optimale pasvorm en goed gevoel in de vingertoppen. Hoogwaardige PU-nitrilschuim-coating op waterbasis zorgt voor een goede grip. Met verstevigde duimkromming. Voor **contactwarmte tot 100 °C. Geschikt voor touchscreens**. Toegestaan voor de omgang met levensmiddelen. Bovendien is de handschoen **siliconenvrij** en is deze dermatologisch getest.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

##### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoenmaat	10
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	6
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Nylon, staalvezel, carbon
Coating	Nitrilschuim/PU op waterbasis
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs / geel
Norm	EN 407
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen