

**Garant****Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 340Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	655550 340
GTIN	4045197727879
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige, elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok. Stalen behuizing, mat verchromd, vaste omschakelbare ratel met uitwerper. Digitale weergave van de Nm-waarde en accuweergave. Een bedieningstoets voor inschakelen en reset, automatisch uitschakelen na 2 minuten.

**Maateenheid:** Nm, lbfft.

- **Omschakelbare ratel met uitwerper.**
- **Display met accuweergave.**
- **Een toets voor On / Reset.**
- **Mini-USB-aansluiting voor het laden.**
- **Ergonomisch gevormde handgreep.**

3,5 inch TFT-display met dubbele schaal (Nm-lbfft).

**Functie:**

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde voor latere aflezing wordt vastgehouden.

**Weergave:** Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

Rechtsom  $\pm 2\%$ , linksom  $\pm 3\%$ .

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Levering:**

Mini-USB-laadkabel voor TFT-display. Inclusief stevige kunststof koffer

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Gewicht	1650 g
maximaal draaimoment	340 Nm
Resolutie	0,1 Nm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Draaimomentbereik	68 - 340 Nm
Draaimomentbereik	50 - 250 lbfft
Displaydiagonaal	3,5 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Feedback	weergevend
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [ $l_3$ ]	567 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	655 mm
Meetmethode	Draaimoment
Weergave	Digitaal
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer

Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	elektronisch
Batterijtype	LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Momentsleutel

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2

### Accessoires

Coin-Driver kort Steellengte 45 mm	664311 45
Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfviervkant 1/2 inch	655556 1/2
Coin-Driver Steellengte 45 mm	664310 45