

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg, 20×20G,  
fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930534 50
GTIN	4062406131166
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 24×24G nr. 930525.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

**Technische beschrijving**

Fronthoogte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	8 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	25 mm

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	20x20G
Producttype	Lade

## Accessoires

Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20