


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg, 20×20G,
fronthoogte lade: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930534 75
GTIN	4062406131173
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×24G nr. 930525.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	50 mm
Gewicht	9 kg
Fronthoogte	75 mm

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	20x20G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20