

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg, 26×20G,
fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930634 50
GTIN	4062406131432
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×24G nr. 930625.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	25 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Fronthoogte	50 mm

Gewicht	10 kg
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	26x20G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 26	951020 26