


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg, 26×20G,
fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930634 300
GTIN	4062406131500
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×24G nr. 930625.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Nuttige hoogte	275 mm
Gewicht	19 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Fronthoogte	300 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×20G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 26	951020 26
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26