


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg, 36×20G,
fronthoogte lade: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930744 75
GTIN	4062406131593
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Gewicht	15 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	50 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Fronthoogte	75 mm
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x20G
Producttype	Lade

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36	951020 36
Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36