

## HEDI

### Verlengkabel 3-voudige koppeling, 250 V, Type: 15N



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081184 15N
GTIN	4003644000517
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).** Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

Met 3-voudige koppeling. **Neopreen-rubberkabel** met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

**Functie:**

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

#### Technische beschrijving

Type	15N
Kabellengte	15 m
Kabelopbouw	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Materiaal kabel	Neopreen
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 44

Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Productnaamattribuut	250 V
Netspanning	250 V
Producttype	Verlengkabel

---

## Accessoires

Kabelophangstelsysteem CableFix Type L	081191 L
Kabelophangstelsysteem CableFix Type XL	081191 XL
Kabelophangstelsysteem CableFix Type S	081191 S