

uvex**Veiligheidshelm uvex pheos E-WR, Kleur: WHITE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Artikelklasse	04U

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte veiligheidshelm met sportief design, met gesloten helmschaal (zonder ventilatie) voor de toepassing op elektriciensgebied **tot AC 1.000 V**. Het adaptersysteem maakt combineren mogelijk met vizieren, helmoorkappen en helmlampen. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM). Koudebestendig tot -30 °C.

- **6-punts band**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **PU-zweetband**
- **Verlaagd nekgedeelte**
- **Met draaisluiting**

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM), koudebestendig tot -30 °C.

Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Materiaal helmschaal: HDPE

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 52 - 61 cm

Gewicht: 401 g

Technische beschrijving

Bevestiging van hoofdlamp mogelijk	ja
Gewicht	401 g
Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen	ja
Kleur	WHITE
6-Punts textielbevestiging	ja
Toegestaan tot V	1000 V AC
Koudebestendigheid	tot -30 °C
Verstelbare breedte	Draaisluiting
Maat	52 - 61 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Helmeigenschap	Elektrische isolatie
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Materiaal helmschaal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X2	097756 X2
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X5	097756 X5
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X4	097756 X4
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X3	097756 X3
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X1	097756 X1