

PARAT®**X-ABS gereedschapskoffer met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen en TSA-sloten, met wieltjes****Bestelgegevens**

Bestelnummer	692540
GTIN	4006793801714
Artikelklasse	63X

Omschrijving**Uitvoering:**

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor **geschikt voor vliegtuigtransport**. De oppervlaktestructuur is krasvast, **antislip (gerubberd)** en bijzonder **oppervlaktesparend**. In het dubbele aluminium frame **geïntegreerde kantel-cilindersloten**, rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten en glijdoppen.

1 Bodemschaal met afdekplaat, indeelbaar, hoogte 88 mm.

Indeling:

1 gereedschapsblad met 25 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm, 1 gereedschapsblad met 10 insteekvakken, 1 afdekplaat met 15 insteekvakken en 1 klemvak 400 mm en 1 documentenvak met 2 vakjes voor visitekaartjes en 2 penhouders.

TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst 'Transportation Security Administration' (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernietiging van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Opmerking:

Koffers op aanvraag ook met andere sloten leverbaar.

Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Binnenmaat lengte: 470 mm

Binnenmaat breedte: 210 mm

Binnenmaat hoogte: 360 mm

Volume: 35 l

Gewicht: 6,8 kg

Technische beschrijving

Binnenmaat lengte	470 mm
Binnenmaat hoogte	360 mm
Binnenmaat breedte	210 mm
Volume	35 l
Gewicht	6,8 kg
Materiaal	X-ABS
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Koffer belastbaarheid	30 kg
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

Cijferslot uitbreidingsassortiment	692755
Inzetbak met tussenschot, 6 verdeelschotjes en deksel	692770
Lengteschotje voor bodemschalen	692150
Beschermmat	692800