

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614820 36
GTIN	4045197728401
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ringhoogte $h_2$	19,6 mm
Bekbreedte $b$	76,2 mm
Sleutellengte $L$	482 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Ring-Ø $D$	65,5 mm
Bekhoogte $h_1$	16,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel