

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 36×20G,
fronthoogte lade: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930746 250
GTIN	4062406131715
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735. Behuizing 36×20G.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige hoogte	225 mm

Fronthoogte	250 mm
Gewicht	22 kg
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36	951020 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10