

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met eluplan-blad donkergrijs verrijdbaar, met granieten vlakplaat, Maten: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431310 1500
GTIN	4062406288105
Artikelklasse	41W

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Verrijdbare meetwerkplek met granieten vlakplaat voor mobiel gebruik. Vlakplaat van speciaal geselecteerd natuurlijk graniet nauwkeurigheid 0.** Fijn diamantgelept voor controle. Vrij van gebreken, homogene structuur. Buigvast en torsiestijf. Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen. **Inclusief schroefdraadbus roestvrij M8. Werkblad Eluplan donker dikte 50 mm;** 2 mm dikke kunststof toplaag met kras- en slagvast oppervlak. De toplaag is antistatisch en grotendeels resistent tegen zwakke zuren en logen. Het taaiharde oppervlak is bijzonder geschikt voor kwetsbaar materiaal. Randen rondom voorzien van ABS-kantfijner. **Werkbankpoten met wielen**, van vierkante buis met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwiel met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Achterwanden en aflegborden van plaatstaal.

**Levering:**

Inclusief granieten vlakplaat nauwk. 0 630 x 400 mm, schroefdraadbus M8. Compleet gemonteerd.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Ophangvoorziening voor granieten vlakplaat antraciet, RAL 7016, laderomp lichtgrijs, RAL 7035 (niet configureerbaar).

**Opmerking:**

Accessoires vindt u in onze bedrijfsinrichtingscatalogus band 3.

**Technische beschrijving**

Werkblad dikte	50 mm
Granieten vlakplaat lengte	630 mm
Werkblad diepte	750 mm
Serie	vario
Maximale belastbaarheid wielonderstel	400 kg
Gewicht	158 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Vlakheid	0,007 mm
Hoogte	850 mm
Granieten vlakplaat breedte	400 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	mobiele werkbank