

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 20×24G,  
fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931048 300
GTIN	4062406131975
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

**Technische beschrijving**

Fronthoogte	300 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Gewicht	18 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Nuttige hoogte	275 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Nuttige breedte in G	20
Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951032 20
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 20	951030 20
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10