


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 26×24G,
fronthoogte lade: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931168 125
GTIN	4062406132088
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×28G nr. 931155.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Gewicht	15 kg

Fronthoogte	125 mm
Nuttige hoogte	100 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951032 26
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26	951030 26
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 26	951020 26