


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 26×24G,
fronthoogte lade: 75mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 931168 75 |
| GTIN | 4062406132064 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×28G nr. 931155.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

| | |
|---|----------|
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg |
| Fronthoogte | 75 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands |

| | |
|--|--|
| Gewicht | 12 kg |
| Nuttige hoogte | 50 mm |
| Nuttige breedte in G | 26 |
| Nuttige diepte in G | 24 |
| Toepassingsgebied | Montagewagen |
| Nuttige diepte | 600 mm |
| Nuttige breedte | 650 mm |
| met individuele ladeontgrendeling | ja |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G |
| Producttype | Lade |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 26 | 951020 26 |
| PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 26 | 951032 26 |
| Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 26 | 951030 26 |