

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg, 36×24G,
fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931354 50
GTIN	4062406132132
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Gewicht	14 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Fronthoogte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	25 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x24G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36	951020 36