


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg, 36x24G,  
fronthoogte lade: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931354 250
GTIN	4062406132194
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 75 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 40x28G nr. 931335.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Fronthoogte	250 mm
Nuttige hoogte	225 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36x24
Gewicht	24 kg

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36	951020 36
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36