


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 36×24G,
fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931356 150
GTIN	4062406132248
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Fronthoogte	150 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg

Gewicht	20 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36	951020 36
Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset 10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951030 36
PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig Lades nuttige breedte in G 36	951032 36