



Handschoenen, paar Cut F / A6, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094614 10
GTIN	4062406132545
Artikelklasse	02H

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Oeko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A6) en 13-gauge-breitechnologie voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

Snijvastheidsniveau F (conform ANSI A6) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoenmaat	10
Breitechnologie	13G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Dragermateriaal	DYTEC
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen