



Handschoenen, paar Cut D, Handschoenmaat: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	094612 7
GTIN	4062406132347
Artikelklasse	02H

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Oeko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau D en **18-gauge-breitechnologie** voor precieze werkzaamheden met hoge snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

18-Gauge breitechnologie voor nauwkeurige werkzaamheden met gemiddelde snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoenmaat	7
Beschermingscategorie	Categorie II
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Dragermateriaal	DYTEC
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen