



## Handschoenen, paar Cut D, Handschoenmaat: 11



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094612 11
GTIN	4062406132385
Artikelklasse	02H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Oeko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau D en **18-gauge-breitechnologie** voor precieze werkzaamheden met hoge snijgevaaren.

#### Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

**18-Gauge breitechnologie** voor nauwkeurige werkzaamheden met gemiddelde snijgevaaren.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoenmaat	11
Beschermingscategorie	Categorie II
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Dragermateriaal	DYTEC
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen